



455401



RJ45 Cat.6 blindada, simples (LSA+)

Características técnicas

Frequência

Largura de banda de transmissão	250 - 250 MHz
---------------------------------	---------------

Equipamento

Número de saídas	1
------------------	---

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-40 - 70 °C
------------------------------	-------------

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Tensão

Tensão nominal	72 V
----------------	------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	0,50 A
------------------	--------

Dimensões

Profundidade da montagem	31 mm
--------------------------	-------

Textos

Saída	Com saída oblíqua a 45°
-------	-------------------------

Tensão	Adequado para PoE+
--------	--------------------

Modo de instalação	Sem garras de expansão
--------------------	------------------------

Proteção	Não
----------	-----

Placa de suporte/aro de suporte	Os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos
---------------------------------	---

Tipo de ligação	Com LSA + terminais
-----------------	---------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----