



455401



### Розетка UAE 8-полюсн. екранована, Кат.6 класс E

#### Технічні характеристики

##### Частота

Ширина частот передачі 250 - 250 MHz

##### Обладнання

Кількість виходів 1

##### Умови використання

Робоча температура -40 - 70 °C

##### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Клема LSA+

##### Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

##### Напруга

Номінальна напруга 72 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 0,50 A

##### Розміри

Вбудована глибина 31 mm

#### Тексти

Вихідний отвір 3 косим виходом під кутом 45°

Напруга Підходить для PoE+

Режим встановлення Без розпірних лап

Захист Ні

Опорна пластина/опорне кільце зовнішні пелюстки на опорному кільці можуть бути видалені для круглих конструкцій

Тип з'єднання 3 клемми LSA +

#### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так