



ESC340S



## Magneetschakelaar 40 A, 3 maak, geruisarm, 230V AC 50/60Hz

### Technische eigenschappen

#### Aansluiting

|               |        |
|---------------|--------|
| Soort contact | 3 maak |
|---------------|--------|

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 40 A |
|-----------------|------|

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Spanning

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Nominale stroomhoudspanning Uimp | 4000 V      |
| Nominale isolatiespanning Ui     | 440 V       |
| Nominale spanning Ue             | 400 - 400 V |
| Stuurspanning AC                 | 230 - 230 V |
| Stuurspanning DC                 | 0 - 0 V     |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 50 °C |
|---------------------|-------------|

#### Gebruik

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Gebruikerscategorie | AC-7a/AC-7b |
|---------------------|-------------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |
|-------------------------------|-------------|

#### Levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 100000 |
| Elektrische levensduur in aantal cycli   | 30000  |

#### Vermogen

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Totaal vermogensverlies onder IN | 14,10 W |
| Verbruik bij inkomen             | 5,20 VA |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 85 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Diepte  | 60 mm |

#### Aansluiting

|                  |   |
|------------------|---|
| Aantal contacten | 3 |
|------------------|---|

#### Samenstelling

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Aantal maakcontacten              | 3   |
| Aantal verbreekcontacten          | 0   |
| Met schakelaar voor handbediening | Nee |

#### Aansluiting

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 1.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|