



VU24NG

VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 2X12M

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	63 A
------------------	------

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$	17,50 W
--	---------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	2
Αριθμός σειρών	2
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Ναι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	24
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα	48

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	505,50 mm
Πλάτος	348 mm
Βάθος	94,50 mm
Ενσωματωμένο ύψος	490 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	335 mm
---------------------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	90 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	12

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Ναι
------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Ναι
Έχει πλάκα τοποθέτησης	Όχι

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Nai
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	650 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Nai
-----------------	-----