



14847003

#### Tekniska egenskaper

##### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp	Coax
Antal anslutningar	4

##### Material

Färg	Aluminium
RAL-kod	9006
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad Lackad

##### Dimensioner

Höjd	51,50 mm
Bredd	51,50 mm
Djup	15 mm

##### Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

##### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

##### Text

Märkning	Utan märkfält
----------	---------------

##### Lämplig för

S.x/B.x

##### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja