



41516014



**Presa Schuko con coperchio, alta protezione contatti e LED, Q.x, arancio opaco**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Corrente**

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Materiali**

Colore	Arancione
Codice RAL	2003
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	48 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

**Connettività**

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

**Equipaggiamento**

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Porta / coperchio**

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica
-------------------	--

**Numero di moduli**

Numero di moduli	1
------------------	---

**Controlli e indicatori**

Tipo di illuminazione per componenti d'installazione	Luce di controllo operativa integrata
--	---------------------------------------

**Protezione**

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

**Funzioni**

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	Si

**Testo**

Stampa	Con stampa "ZSV"
Custodia	Piastra centrale
Protezione	Protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

**Adatto per**

Q.x