



16272089

**Touche double, R.1/R.3, blanc polaire brillant**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Brillant
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Hauteur	57,80 mm
Largeur	57,80 mm
Profondeur	20 mm

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par serrage
-----------------	----------------------

**Équipement**

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

**Textes**

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui