



52019909

RWC-larm, återställningsknapp, Vit, S.1

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning 24 - 24 V

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Dimensioner

Höjd 80,50 mm

Bredd 80,50 mm

Djup 31,80 mm

Inbyggnadsdjup 16,30 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 40 °C

Text

Utförande Centrumbricka för "plug-in" fixering

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja