




455501

RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang

Technische karakteristieken

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	250 - 250 MHz
------------------------	---------------

Uitrusting

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Type connector/stekker	LSA+ terminal
------------------------	---------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Spanning

Nominale spanning	72 V
-------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met LSA+ klemmen
Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Spanning	Geschikt voor PoE+

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja