



455501



### Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione

#### Caratteristiche tecniche

##### Frequenza

Larghezza banda di trasmissione 250 - 250 MHz

##### Equipaggiamento

Numero di uscite 2

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 70 °C

##### Connessione

Tipo di connettore Terminale LSA+

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 72 V

##### Corrente

Corrente nominale 1 A

##### Serie

Profondità di installazione 31 mm

##### Testo

Uscita Con presa inclinata a 45°

Condizioni di impiego Adatto per PoE+

Tipo di montaggio Senza graffe a espansione

Protezione No

Piastra di supporto/anello di supporto Occhiello esterno sull'anello di supporto lavorabile a motivi rotondi

Tipo di connessione Con morsetti LSA +

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì