



455501



### Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione

#### Caratteristiche tecniche

##### Frequenza

Larghezza banda di trasmissione	250 - 250 MHz
---------------------------------	---------------

##### Equipaggiamento

Numero di uscite	2
------------------	---

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 70 °C
-------------------------	-------------

##### Connessione

Tipo di connettore	Terminale LSA+
--------------------	----------------

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	72 V
-------------------	------

##### Testo

Condizioni di impiego	Adatto per PoE+
-----------------------	-----------------

Tipo di connessione	Con morsetti LSA +
---------------------	--------------------

Tipo di montaggio	Senza graffe a espansione
-------------------	---------------------------

##### Sostenibilità

Senza alogeni	Si
---------------	----

Conformità REACh - SVHC free	Si
------------------------------	----

Conformità ROHS	Si
-----------------	----