




455501

RJ-datacont.ds. 2-v, cat. 6a, 45° -uitgang

Technische eigenschappen

Frequentie

Overdrachtsbandbreedte	250 - 250 MHz
------------------------	---------------

Samenstelling

Aantal uitgangen	2
------------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 70 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Type connector/steker	LSA+ terminal
-----------------------	---------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Spanning

Nominale spanning	72 V
-------------------	------

Teksten

Aansluitwijze	Met LSA+ klemmen
Montagewijze	Zonder spreidklemmen
Spanning	Geschikt voor PoE+

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja