




455501



Utičnica UAE, 8/8P, 1930/Glas/R.classic, širmovana cat.6a/ClassE

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Bandwith prijenosa 250 - 250 MHz

Oprema

Broj izlaza 2

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -40 - 70 °C

Veza

Vrsta priključka/utikača LSA+ klema

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Napon

Nazivni napon 72 V

Električna struja

Nazivna struja 1 A

Dimenzije

Ugrađena dubina 31 mm

Tekst

Izlaz Sa kosim izlazom od 45°

Napon Prikladno za PoE+

Način instalacije Bez krala

Zaštita Ne

Nosač ploča/nosiviprsten Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna

Vrsta veze Sa LSA + stezaljke

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da