




455501



Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E

Technické vlastnosti

Frekvence

Šířka přenosového pásma 250 - 250 MHz

Vybavení

Počet výstupů 2

Podmínky použití

Provozní teplota -40 - 70 °C

Připojení

Typ konektoru/zástrčky Svorka LSA+

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Napětí

Jmenovité napětí 72 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 1 A

Rozměry

Vestavěná hloubka 31 mm

Texty

Výstup Se šikmým vývodem 45°

Napětí Vhodné pro PoE+

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Ochrana Ne

Nosná deska/nosný rám Vnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled

Typ připojení S LSA + svorkami

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano