



455501



**Β.ΠΡΙΖΑ RJ45 ΔΙΠΛΗ STP Cat 6 - 250MHz**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Συχνότητα**

Εύρος ζώνης μετάδοσης 250 - 250 MHz

**Εξοπλισμός**

Αριθμός εξόδων 2

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -40 - 70 °C

**Σύνδεση**

Τύπος σύνδεσης Τερματικό LSA+

**Ασφάλεια**

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

**Τάση**

Ονομαστική τάση 72 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 1 A

**Διαστάσεις**

Ενσωματωμένο βάθος 31 mm

**Κείμενο**

Έξοδος Με διαγώνιες εξόδους 45°

Τάση Κατάλληλο για PoE+

Τρόπος εγκατάστασης Χωρίς νύχια στήριξης

Ασφάλεια Όχι

Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης Οι εξωτερικές οπές στο δακτύλιο στήριξης μπορούν να σπάσουν για στρογγυλές εκδόσεις

Είδος σύνδεσης Με LSA + ακροδέκτες

**Βιωσιμότητα**

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι