




16272045

**Wip 2-v, met lens, berker R.1/R.3/R.8, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Dubbel wip |
|-------------------|------------|

**Materiaal**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Zwart       |
| RAL-code                | 9005        |
| Afwerking oppervlakte   | Glanzend    |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 57,80 mm |
| Breedte | 57,80 mm |
| Diepte  | 20 mm    |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

**Samenstelling**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

**Teksten**

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Opdruk       | Zonder opdruk                                                                     |
| Montagewijze | Klembevestiging                                                                   |
| Verlichting  | Voor verlichtings- en controlecircuit                                             |
| Drukknop     | Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig |

**Geschikt voor**

|     |  |
|-----|--|
| R.x |  |
|-----|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |