



BRAP651001ELN

**Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 65 mm   |
| Breedte | 100 mm  |
| Lengte  | 2000 mm |

**Deksel, deur**

|                |       |
|----------------|-------|
| Aantal deksels | 1     |
| breedte deur 1 | 80 mm |
| Deur 2         | 0 mm  |
| breedte deur 3 | 0 mm  |

**Afmetingen**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Binnendoorsnede | 5400 - 5400 mm <sup>2</sup> |
|-----------------|-----------------------------|

**Capaciteit**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)    | 10 |
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 28 |

**Compatibiliteit**

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Compatibel formaat voor apparaatinstallatie | Standaard 60 mm, CEE, Ecoline, KNX |
|---------------------------------------------|------------------------------------|

**Installatie, montage**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

**Materiaal**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Materiaal              | Aluminium    |
| Oppervlaktebehandeling | Geanodiseerd |
| Kleur                  | Aluminium    |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP40 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

**Connectiviteit**

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Koppelstiften als afzonderlijke referentie |
|---------------------|--------------------------------------------|

**Uitrusting**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Met kabelhouders              | Nee |
| Aantal kabelhouders per meter | 0   |
| Met beschermfolie             | Ja  |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

Afbeeldingen | tekeningen

