



BRAP651001ELN

Base BRAP 65x100

Características técnicas

Dimensões

Altura	65 mm
Largura	100 mm
Comprimento	2000 mm

Tampa, porta

Número de tampas montáveis	1
Largura da tampa 1	80 mm
Largura da tampa 2	0 mm
Largura da tampa 3	0 mm

Dimensões

Secção transversal interior	5400 - 5400 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	10
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	28

Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
--	-----------------------------------

Instalação, montagem

Perfuração da base	Não
--------------------	-----

Materiais

Material	Alumínio
Tratamento	Anodizado
Cor	Alumínio

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK08
Índice de proteção IP	IP40

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 90 °C
------------------------------	------------

Conetividade

Acoplamento de calhas	Pinos de acoplamento como referência separada
-----------------------	---

Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Número de fixadores de cabos por metro	0
Com película protetora	Sim

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

