



HW4E425FB

**Interruptor automático ACB HW4 2500A 4P 66kA fijo p.unidad de disparo sentinel**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	2500 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	66 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	66 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	66 kA

**Endurancia**

Endurancia mecánica en número de maniobras	20000
--	-------

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

**Resistencia**

Resistencia interna	7 μΩ
---------------------	------

**Arquitectura**

Número de polos	4
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí