



13671909

**Centraaldeel met knop voor draaidimmer en potentiometer S.1 IP44, polarwit mat**

**Technische karakteristieken**

**Architectuur**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Bedieningselement | Druk- en draaischakelaar |
|-------------------|--------------------------|

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Polarwit    |
| RAL-kleur              | 9010        |
| Afwerking oppervlakte  | Mat         |
| Materiaal              | Thermoplast |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

**Afmetingen**

|             |          |
|-------------|----------|
| Hoogte      | 56 mm    |
| Breedte     | 56 mm    |
| Diepte      | 16,30 mm |
| Diameter as | 4 mm     |

**Connectiviteit**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |
|---------------|--------------------|

**Uitrusting**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

**Toebehoren**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
|----------------------|------|

**Teksten**

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| afdruk       | Centraalplaat zonder opdruk                         |
| Montagewijze | Centraalplaat met steekbevestiging op inbouwelement |

**Geschikt voor**

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker S.x |  |
|------------------|--|

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |