



HIC425G

Automatische lastomschakelaar 4-polig, 630 A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U _e	380 - 415 V
----------------------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	50 kA
---	-------

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	414000 W
----------------------------------	----------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Apparaatype	Vaste inbouw
-------------	--------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
------------------------	-----

Geschikt voor verdeelbord	Ja
---------------------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Montageplaat
---------------	--------------