



HIC425G

Automatische lastomschakelaar 4-polig, 630 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U_e	380 - 415 V
-------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I_{cc} met gl-gG-zekeringen	50 kA
--	-------

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	414000 W
----------------------------------	----------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Uitvoering component	Vaste inbouw
----------------------	--------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Nee
------------------------	-----

Geschikt voor verdeelbord	Ja
---------------------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Montageplaat
---------------	--------------