



HIC425G

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	630 A
-------------------	-------

Номінальний умовний короткозамикальний струм I _{sc} з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA
--	-------

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	414000 W
--	----------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---