



LT054

NH00 pojistkový odpínač 3x160A na přípojnice rozteč 40mm, 95mm²

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	160 A
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud I _{cw} 1 s IEC 60947	5 kA
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B	160 A

Pojistka

Velikost pojistky	NH00
-------------------	------

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	2.5 - 95 mm ²
Průřez plného vodiče	2.5 - 95 mm ²

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Instalace, montáž

Jmenovitý utahovací moment	4,50 - 4,50 Nm
----------------------------	----------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu	19 W
--	------

Trvanlivost

Mechanická životnost v cyklech	1400
Elektrická životnost v počtu cyklů	200
Životnost přístrojů (součet mech. a el. životnosti) IEC 60947-3 tab.4	1600

Napětí

Jmenovité izolační napětí	1000 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	8000 V

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP3X
-----------------	------

Rozměry

Výška	206 mm
Šířka	106 mm
Hloubka	104 mm
Vzdálenost přípojníc	40 mm

Instalace, montáž

Montáž	Systém přípojníc
--------	------------------

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano