



FW436WT

fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 4R/144M (4x36) I kl. IP30

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
-----------------	-------

Sprzęt

Liczba rzędów	4
Liczba sekcji w poziomie	3
Z zamkiem	Nie
Posiada blok zacisków neutralnych	Nie

Pojemność

Liczba modułów	144
----------------	-----

Wymiary

Wysokość	791 mm
Szerokość	787 mm
Głębokość	150 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba drzwi obudowy	1
----------------------	---

Wymiary

Liczba jednostek szerokości	36
-----------------------------	----

Pokrywa, drzwi

Drzwi/pokrywa są przezroczyste	Nie
--------------------------------	-----

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	3
------------------------	---

Materiały

Materiał	Stal
Kod RAL	9010
Kolor	Czysta biel

Sprzęt

Posiada blok zacisków uziemiających	Tak
Posiada płytę montażową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności	Klasa izolacji I
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP40
Typ blokowania	Blokada na klucz Bez zamka