



FW436WT

Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Montáž na omítku

Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

Vybavení

Počet řad v rozvaděči	4
Počet polí v šířce	3
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ne

Kapacita

Počet modulů	144
--------------	-----

Rozměry

Výška	791 mm
Šířka	787 mm
Hloubka	150 mm

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Počet jednotek šířky	36
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Jednokřídlé dveře

Připojení

Počet vstupů potrubí	3
----------------------	---

Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ne

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP40
Typ uzamčení	Zámek na klíč Bez zámku