



382610



**Interruttore deviatore a 2 poli per cilindri di chiusura comando luci**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di commutazione 16 AX (100W LED (SBL))

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale 250 V

**Materiali**

finitura superficiale Opaco

Materiale Metallo  
Plastica

Trattamento Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio Elemento base

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti 1

**Serie**

Serie 70.80 x 70.80 mm

Profondità di installazione 31 mm

Profondità delle scatole da incasso 35 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Chiave

**Corrente**

Corrente nominale 16 A

**Testo**

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite  
Senza graffe a espansione

Tipo di connessione Con morsetti a vite

Illuminazione Senza illuminazione (non può essere illuminato)

Tipo di commutazione Bipolare interruttore/deviatore

**Sostenibilità**

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si