




382610



Wisselschak. 2-polig voor sleutelcilinder (NIET voor IP44)

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	16 AX (100W LED (SBL))
---------------	------------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal Kunststof
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement
---------------	--------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
----------------	---

Afmetingen

Afmetingen	70.80 x 70.80 mm
Inbouwdiepte	31 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Uitvoering

Bedieningselement	Sleutel
-------------------	---------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging Zonder spreidklemmen
Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Verlichting	Zonder verlichting (kan niet worden verlicht)
Schakelmodus	2-polig uit/wissel

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja