




382610



## Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão

### Características técnicas

#### Corrente elétrica

16 AX (100W LED (SBL))

#### Instalação, montagem

Montagem

Montagem à superfície

#### Tensão

Tensão nominal

250 V

#### Materiais

Acabamento

Mate

Material

Metal  
Plástico

Tratamento

Sem tratamento

#### Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

#### Conetividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

#### Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)

1

#### Dimensões

Dimensões

70.80 x 70.80 mm

Profundidade da montagem

31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

#### Segurança

Índice de proteção IP

IP20

#### Arquitetura

Tipo de órgão de comando

Chave

#### Corrente elétrica

Corrente nominal

16 A

#### Texto

Modo de instalação

Para fixação por parafuso  
Sem garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Iluminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Interrutor/comutador de 2 polos

#### Sustentabilidade

Livre de halógeno

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHs

Sim