



382610

Comut.escada de chave, bipolar, s/canhão

Características técnicas

Intensidade de corrente

16 AX (100W LED (SBL))

Instalação / montagem

Montagem

Saliente

Tensão

Tensão nominal

250 V

Materiais

Acabamento

Mate

Material

Metal

Plástico

Tratamento

Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem

Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem

Montagem por parafuso

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang)

1

Dimensões

Dimensões

70.80 x 70.80 mm

Profundidade da montagem

31 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

Arquitetura

Tipo de orgão de comando

Chave

Intensidade de corrente

Corrente nominal

16 A

Textos

Modo de instalação

Para fixação por parafuso
Sem garras de expansão

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Illuminação

Sem iluminação (não é possível iluminar)

Modo de comutação

Interruptor/comutador bipolar

Sustentabilidade

Livre de halógenio

Sim

REACH - livre de SVHC

Sim

Conformidade RoHS

Sim