




382610



Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 16 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Obrada površine Mat

Materijal Metal
Plastika

Obrada Neobrađeno

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 70.80 x 70.80 mm

Ugrađena dubina 31 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Arhitektura

Kontrolni/radni element Ključ

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Bez krala

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvjetliti)

Promjena načina rada 2-polni off/izmjenični

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da