




382610



Nyckelbrytarinsats 2-polig, 10 A, för lås 1818, 181801, utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 16 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Ytbehandling Matt

Material Metall
Plast

Behandling Obehandlad

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 1

Dimensioner

Dimensioner 70.80 x 70.80 mm

Inbyggnadsdjup 31 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Arkitektur

Styr/manöverelement Nyckel

Elektrisk ström

Märkström 16 A

Text

Utförande För skruvfästning
Utan klor

Anslutningstyp Med skruvanslutningar

Belysning Utan belysning (kan inte tändas)

Brytare läge 2-polig från/växlande

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja