



HCA125H

Interrupteur Sectionneur h3 x160 3P 125A CTC

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
Courant assigné admissible I _{cwW} IEC 60947	2 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm ²
Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui