



HCA125H

### Interruttore manovra sezionatore h3 x160 3P 125A

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	125 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	2 kA

##### Architettura

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta

##### Connessione

Sezione conduttore rigido	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	4 - 70 mm <sup>2</sup>

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	690 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

##### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si