



HCA125H

MCCB Rozłącznik mocy x160 3P 125A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	125 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	2 kA

Architektura

Liczba biegunów	3
Element sterujący/obsługowy	Przełącznik

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	4 - 95 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	4 - 70 mm ²

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	690 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	8000 V

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Funkcje

Jednostka wyzwiania	Przełącznik
---------------------	-------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak