



HCA125H

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Номінальний струм	125 A
Номінальний струм короткочасної витримки I <sub>cw</sub> згідно з IEC 60947	2 kA

#### Архітектура

Кількість полюсів	3
Елемент керування/функціонування	Перемикач

#### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз гнучкого провідника	4 - 70 mm <sup>2</sup>

#### Напруга

Номінальна напруга ізоляції U <sub>i</sub>	690 V
Номінальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

#### Функції

Розчіплювач	Вимикач
-------------	---------

#### Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так