



HIC404A

Commutateur motorisé 4x40A 230/400V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	40 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	26000 W
-----------------------------------	---------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN Platine de fixation
-------------	---------------------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui