



HIC406A

Commutateur motorisé 4P 63A 230-400V

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	380 - 415 V
--	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A
-------------------------	------

Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA
--	-------

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	41000 W
-----------------------------------	---------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type de boîtier	Produit complet
-----------------	-----------------

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----

Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui
--	-----

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN Platine de fixation
-------------	---------------------------------

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----