



HIC406A

**Omschakelaar motorbediend 4-polig 63 A modulair HIC**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 63 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen 50 kA

**Vermogen**

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 41000 W

**Uitvoering**

Aantal polen 4

Uitvoering component Vaste inbouw

**Compatibiliteit**

Geschikt voor DIN-rail Ja

Geschikt voor verdeelbord Ja

**Installatie, montage**

Gemonteerd op DIN-rail  
Montageplaat

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja