



HIC406A

Inversor comando motorizado 4 Pólos 63A 19M

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 63 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG 50 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 41000 W

Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

Compatibilidade

Adequado para calha DIN Sim

Adequado para caixa de distribuição Sim

Instalação, montagem

Montagem Calha DIN
Platine de fixação

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim