



HIC406A

Preklopna sklopka, automatska, 4x63A 400V

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon U _e	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Električna struja

Nazivna struja	63 A
----------------	------

Nazivna uvjetna struja kratkog spoja I _{cc} sa gl-gG osiguračima	50 kA
---	-------

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1	41000 W
--------------------------------------	---------

Arhitektura

Broj polova	4
-------------	---

Vrsta konstrukcije uređaja	Fiksirano
----------------------------	-----------

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu	Da
-----------------------	----

Prikladno za distributivni ormar	Da
----------------------------------	----

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina Montažna ploča
---------------	----------------------------

Održivost

REACH-bez SVHC	Da
----------------	----

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----