



HIC406A

**Preklopna sklopka, automatska, 4x63A 400V**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Nazivni radni napon Ue | 380 - 415 V |
|------------------------|-------------|

**Električna struja**

|                |      |
|----------------|------|
| Nazivna struja | 63 A |
|----------------|------|

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima | 50 kA |
|---------------------------------------------------------------|-------|

**Snaga**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 | 41000 W |
|--------------------------------------|---------|

**Arhitektura**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj polova | 4 |
|-------------|---|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Vrsta konstrukcije uređaja | Fiksirano |
|----------------------------|-----------|

**Kompatibilnost**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Prikladno za DIN šinu | Da |
|-----------------------|----|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Prikladno za distributivni ormar | Da |
|----------------------------------|----|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Usklađeno sa REACH | Da |
|--------------------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|