



HIC406A

**ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟΣ 4X63A ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Ονομαστική τάση λειτουργίας  $U_e$  380 - 415 V

**Ηλεκτρικό ρεύμα**

Ονομαστικό ρεύμα 63 A

Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης υπό συνθήκη  $I_{cc}$  με ασφάλειες gI-gG 50 kA

**Ισχύς**

Ονομαστική ισχύς λειτουργίας κάτω από 400 V AC AC1 41000 W

**Αρχιτεκτονική**

Αριθμός πόλων 4

Τύπος κατασκευής της συσκευής Ολοκληρωμένη συσκευή

**Συμβατότητα**

Κατάλληλο για ράγα DIN Ναι

Κατάλληλο για πίνακα διανομής Ναι

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

Τοποθέτηση Ράγα DIN  
Πλάτη στήριξης

**Βιωσιμότητα**

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι