




85146124



B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ/DIMMER 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ Q.x ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Εξοπλισμός

Αριθμός καναλιών 4

Κύκλος λειτουργίας πομπού 1 %

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη 2

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Υλικά

Χρώμα Αλουμίνιο

Κείμενο

Ασφάλεια Με προστασία αποσυναρμολόγησης

Λειτουργία Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down
Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά αποστολής και/ή μετάδοσης
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι