



HIC408A

Omschakelaar motorbediend 4-polig 80 A modulair HIC

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning Ue	380 - 415 V
----------------------	-------------

Elektrische Stroom

Nominale stroom	80 A
-----------------	------

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	50 kA
---	-------

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	52000 W
----------------------------------	---------

Architectuur

Aantal polen	4
--------------	---

Apparaatype	Vaste inbouw
-------------	--------------

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----

Geschikt voor verdeelbord	Ja
---------------------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
---------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----