



HIC408A

## Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 80A 400V

### Tekniska egenskaper

#### Spänning

Märkdriftspänning Ue 380 - 415 V

#### Elektrisk ström

Märkström 80 A

Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar 50 kA

#### Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 52000 W

#### Arkitektur

Antal poler 4

Enhetens konstruktionstyp Fast

#### Kompatibilitet

Passar DIN-skena Ja

Lämplig för fördelningar Ja

#### Installation, montering

Montering DIN-skena  
Monteringsplatta

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja