



НІС408А

### Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 80А

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму 380 - 415 V

##### Електричний струм

Номінальний струм 80 A

Номінальний умовний короткозамикальний струм I<sub>cc</sub> з плавкими запобіжниками типу gL-gG 50 kA

##### Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1 52000 W

##### Архітектура

Кількість полюсів 4

Тип конструкції пристрою Фіксований вбудований

##### Сумісність

Підходить для рейки DIN Так

Підходить для розподільчого щита Так

##### Установлення, монтаж

Монтаж на DIN-рейка  
Монтажна панель

##### Sustainability

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так