



HIC408A

Перемикач АВР модульний з мотоприводом I-0-II, Т-Г, 4п 80А

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
---	-------------

Електричний струм

Номінальний струм	80 A
-------------------	------

Номінальний умовний короткозамикальний струм Ісс з плавкими запобіжниками типу gL-gG	50 kA
--	-------

Потужність

Номінальна робоча потужність за 400 В AC AC1	52000 W
--	---------

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
---------------------	-----

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----