



HW2M308FB

**Interruptor automático ACB HW2 800A 3P 55kA fijo p.unidad de disparo sentinel**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	800 A
Poder asignado de corte último en cortocircuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2	55 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 230 V CA según IEC60947-2	55 kA
Poder asignado de corte de servicio Ics bajo 400 V CA según IEC60947-2	55 kA

**Endurancia**

Endurancia eléctrica en número de ciclos	8000
Endurancia mecánica en número de maniobras	25000

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui	1000 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	12000 V
Tipo de alimentación de tensión	CA

**Resistencia**

Resistencia interna	9 µΩ
---------------------	------

**Arquitectura**

Número de polos	3
Tipo de construcción del dispositivo	Fijo

**Disparo**

Tiempo de respuesta al cierre	50 ms
-------------------------------	-------

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
-----------------------	----