



HIC410A

Omschakelaar motorbediend 4-polig 100 A modulair HIC

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	380 - 415 V
----------------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	100 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gl-gG-zekeringen	50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1	65000 W
----------------------------------	---------

Uitvoering

Aantal polen	4
Uitvoering component	Vaste inbouw

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail	Ja
Geschikt voor verdeelbord	Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail Montageplaat
---------------	--------------------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja